

**HOLEX****Pevný hrot pŕlený s tvrdokovovou ŕpičkou, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323800 4
GTIN	4045197296740
Třída artiklu	32L

**Popis****Provedení:**

Úhel hrotu 60°, broušený povrch.

**Pŕlený hrot se zapuštěnou ŕpičkou z tvrdokovu.** Díky tomu se lze soustružnickým nožem zvláŕt dobře dostat k obrobku.

ŕpičky hrotů osazené tvrdokovem jsou opatřeny značkovací drážkou, která indikuje max. přebroušení hrotu.

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Norma:****DIN 806**

Vnější Ø D: 31,6 mm

Celková délka L: 160 mm

Ø tvrdokovu H: 14 mm

Délka plochy L<sub>1</sub>: 50 mm

Vzdálenost plochy hrotu b: 5 mm

**Technický popis**

Délka plochy L <sub>1</sub>	50 mm
Vnější Ø D	31,6 mm
Ø tvrdokovu H	14 mm
Vzdálenost plochy hrotu b	5 mm

Morse kužel	4
Celková délka L	160 mm
Druh produktu	Středicí hrot