

**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 11-20 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327610 11-20
GTIN	4019208019918
Třída artiklu	35R

Popis**Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

Použití:

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 10 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 38 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 4 mm

Technický popis

Příslušné středící hroty Ø D	4 mm
Délka C	38 mm
Ø pracovního rozsahu	11 - 20 mm
Vnější Ø B	43 mm
Ø upínacího kruhu A	10 mm

Druh produktu

Čelní unašeč