



Základní těleso čelního unášeče k upínání do sklíčidla



Údaje o objednávce

Artikové číslo	327540
GTIN	4019208019895
Třída artiklu	35R

Popis

Provedení:

- Úhel hrotu 60°, Ø upínacího kruhu 8 – 80 mm.
- Předepnutý, axiálně nastavitelný balík talířových pružin slouží k opření středícího hrotu, vyrovnává různé hloubky středů.
- Hrot lze bez problémů dobrušovat.
- Bez středícího hrotu, bez unášecích kotoučů.
- K základním tělesům vel. 3 – 6 se hodí všechny unášecí kotouče č. 327600 – 327650 a středící hroty č. 327660.
- Vhodné pro pravý a levý chod.

Použití:

Pro upnutí do kužele vřetene v soustruhu.

Upozornění:

Protikus k 321750 a 321770.

Stopka Ø: 25 mm

Délka upínací stopky: 45 mm

Ø upínacího pouzdra: 85 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Technický popis

Délka upínací stopky	45 mm
Hmotnost	2,3 kg

Stopka Ø	25 mm
Ø upínacího pouzdra	85 mm
Druh produktu	Čelní unašeč