

**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 13-24 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327610 13-24
GTIN	4019208019925
Třída artiklu	35R

**Popis****Provedení:**

Unášecí kotouče **s přímým ozubením.**

**Použití:**

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 12 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 36 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 6 mm

**Technický popis**

Ø pracovního rozsahu	13 - 24 mm
Vnější Ø B	43 mm
Délka C	36 mm
Příslušné středící hroty Ø D	6 mm
Ø upínacího kruhu A	12 mm

Druh produktu

Čelní unašeč