

Garant**Krátká vrtací hlavička typ ADB, BT 40, Rozsah upínání: 0,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	98 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Rozsah upínání	0,5 - 16 mm
Vnější Ø D	57 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40