

3M**Samosvářecí izolační páska, Šířka×délka (mm×m): 19X9**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

3M Scotch® 23 je lepicí páska z ethylen-propylenové pryže odolná vůči ozónu, která je kompatibilní se všemi materiály pláště kabelu a má vynikající dielektrické vlastnosti.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Šířka	19 mm
Tloušťka	0,76 mm
Délka	9 m
Roztažnost	1000 %
Barva	černá
Označení výrobce	Scotch® 23

Druh lepicí pásky	jednostranná,
Použití	Izolovat
Použití	Utěsnit
Sklad, vlhkost	50 - 60 %
Materiál nosiče	Ethylen-propylenový kaučuk
Zvláštní znaky	Odolávající UV záření
Zvláštní znaky	tepelně vodivý
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Skladovací teplota	20 - 23 °C
Minimální trvanlivost	5 měsíc
Odolávající teplotě do	90 - 130 °C
Pevnost v tahu	1,4 N/mm
Liner k dispozici	ano
Druh produktu	Lepicí páska