

Garant**Krátká vrtací hlavička typ ADB, BT 50, Rozsah upínání: 0,5-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Třída artiklu	31B

Popis**Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

Obvodová házivost $\leq 20 \mu\text{m}$.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Rozsah upínání	0,5 - 16 mm
Vnější \varnothing D	57 mm
Upnutí	BT 50
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Vnitřní chlazení	Ano, při max. 50 barech

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50