

**Krátká vrtací hlavička typ A, BT 40, Rozsah upínání: 0,5-13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Třída artiklu	33W

**Popis****Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Rozsah upínání	0,5 - 13 mm
Délka vyložení rozměr A	98 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425	OK 6
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 30 µm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička

## Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí Šestihran 6 mm	627481 6
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40