

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 40 A = 120, Ø upnutí D1: 16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303425 16 |
| GTIN | 4045197468048 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Upínací Ø D ₁ | 16 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 120 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Vnější Ø D | 34 mm |
| Upnutí | BT 40 A = 120 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |