

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 070202 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VS
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Rohový rádius	0,2 mm

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení