

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB7120-1 Druh: HB7120-1
Lamač třísek: VS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Druh	HB7120-1
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Lamač třísek	VS
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení