

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T308 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Rohový rádius	0,8 mm

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení