

**ER kleština, ER 32, Jmenovitý upínací Ø d: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309000 10
GTIN	4045197151551
Třída artiklu	32Z

**Popis****Provedení:**

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

**Upozornění:**

Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

**Přemostění upínacího Ø je vždy o 1 mm menší, např. Ø 10 – 9 mm, kromě Ø 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).**

**Technický popis**

Jmenovitý upínací Ø d	10 mm
Upnutí	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Obvodová házivost	≤ 10 µm
Typ	470 E
Vnější Ø D	33 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	Upínací kleština

