

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 40 krátké, Ø upnutí D1: 18mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303410 18 |
| GTIN | 4045197467874 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

| | |
|--------------------------|--------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 18 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 90 mm |
| Vnější Ø D | 42 mm |
| Upnutí | BT 40 krátké |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40 | 354225 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Smršťovací přístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Skříň | 354290 |
| Chladicí jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |