

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 50 A = 100, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303445 25
GTIN	4045197487254
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	25 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø D ₂	44 mm
Vnější Ø D	53 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 20-32 mm	354240 20-32
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Skříň	354290
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50

Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 50	354225 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50