

**Garant****Tepelný upínač typ ADB, BT 40 A = 160, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303430 8
GTIN	4045197468093
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

**Technický popis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vnější Ø D	27 mm
Upnutí	BT 40 A = 160
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Skříň	354290
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12