

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 50 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303445 10 |
| GTIN | 4045197486790 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 10 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| Vnější Ø D | 32 mm |
| Upnutí | BT 50 A = 100 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2 |
| Norma pro upínání | JIS B6339 |
| Tvar | ADB |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |
| Strategie obrábění | HSC |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn |

Příslušenství

| | |
|---|---------------|
| Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308615 50 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308640 50 |
| Smršťovací přístroj Typ SU1 | 354210 SU1 |
| Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308620 50 |
| Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308820 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308610 50 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308765 50 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50 | 308740 50 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308795 50 |
| Skříň | 354290 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308760 50 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308785 50 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308605 50 |
| Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50 | 308830 50 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308720 50 |

| | |
|--|-------------|
| Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308790 50 |
| Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50 | 308600 50 |
| Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 50 | 354225 50 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50 | 308660 50 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50 | 308650 50 |
| Chladicí jednotka Typ CU1 | 354215 CU1 |