

**Textilní lepicí páska stabilizována, Šířka×délka (mm×m): 38X25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083605 38X25 |
| GTIN | 4042448141361 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis**Provedení:**

Páska **Tesa® 53799** má velmi dobrou přilnavost na drsných podkladech. Je snadno ručně natržitelná, odpuzuje vodu, je odolná proti povětrnostním vlivům, pevná a velmi poddajná. Díky tomu je ideální pro širokou škálu opravných a konstrukčních prací, ale také pro balení, svazování, lepení atd.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------|---------|
| Barva | červená |
| Označení výrobce | 53799 |
| Šířka | 38 mm |
| Tloušťka | 0,31 mm |
| Délka | 25 m |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Zvláštní znaky | přiléhavý |
| Zvláštní znaky | natržitelný rukou |
| Zvláštní znaky | odolný proti oděru |
| Lepicí hmota | přírodní kaučuk |
| Odolávající teplotě do | 110 °C |
| Liner k dispozici | ne |
| Pevnost v tahu | 7,7 N/mm |
| Skladovací teplota | 15 - 35 °C |
| Sklad, vlhkost | 50 - 70 % |
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Materiál nosiče | tkanina |
| Jemnost tkaniny | 80 mesh |
| Roztažnost | 11 % |
| Použití | Spojení |
| Použití | Vázat |
| Použití | Zakrýt |
| Použití | Slepit |
| Použití | Balit |
| Přilnavost z oceli | 0,47 N/mm |
| Druh produktu | Lepicí páska |