

Garant**Tepelný upínač typ ADB, BT 50 A = 100, Ø upnutí D1: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303445 12
GTIN	4045197487209
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 pro TK, od vel. 6 pro HSS a TK.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Podobná E-DIN 69882-8, typ G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	12 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø D ₂	24 mm
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB

Technický list

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/303445-12>