

**Disk unašeče levý, Ø pracovního rozsahu: 26-50 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	327610 26-50
GTIN	4019208019956
Třída artiklu	35R

**Popis****Provedení:**

Unášecí kotouče s **přímým ozubením**.

**Použití:**

Pro rozšíření náhradního resp. pracovního rozsahu sad č. 327450; 327460 a pro základní tělesa č. 327520; 327540.

Ø upínacího kruhu A: 25 mm

Vnější Ø B: 43 mm

Délka C: 30 mm

Příslušné středící hroty Ø D: 16 mm

**Technický popis**

Ø upínacího kruhu A	25 mm
Příslušné středící hroty Ø D	16 mm
Délka C	30 mm
Ø pracovního rozsahu	26 - 50 mm
Vnější Ø B	43 mm

Druh produktu

Čelní unašeč