

3M**Filamentová lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 25X50**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Páska **3M™ 8954** je vyrobena z PP s **vysoce pevnou výztuží ze skleněných vláken (podélně a příčně)** s velmi vysokou odolností proti přetržení a vůči oděru. **Vhodná pro přepravní obaly nebezpečného zboží!**

Použití:

Ke spojování do svazků a zajištění, např. jako jištění palet nebo produktů.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Šířka	25 mm
Označení výrobce	8954
Barva	transparentní
Délka	50 m

Tloušťka	0,13 mm
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Přilnavost z oceli	0,7 N/mm
Lepicí hmota	Syntetický kaučuk
Použití	Slepít
Použití	Vázát
Použití	Balit
Roztažnost	10 %
Skladovací teplota	21 °C
Pevnost v tahu	13,5 N/mm
Odolávající teplotě do	60 °C
Zvláštní znaky	odolný proti oděru
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Zvláštní znaky	odolný proti roztržení
Liner k dispozici	ne
Sklad, vlhkost	50 %
Materiál nosiče	PP-fólie
Druh produktu	Lepicí páska