

FAHRION®
FAHRIGER PRESSTOß**Tlačná upínací kleština kulatá, DIN 6343, 173 E, Upínací Ø: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329550 6
GTIN	4045197309549
Třída artiklu	34D

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Norma:**DIN 6343****Přesnost:**

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

Technický popis

Úhel α	15 stupeň
F	48 mm
Upínací Ø	6 mm
A	50 mm
K	60 mm
Celková délka L	94 mm

Typ	173 E
Druh produktu	Upínací kleština