



3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 315 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310500 315
GTIN	4019208026824
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Tělo z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 103 mm

Výška bez čelistí H₁: 95 mm

Výška s čelistmi H₂: 141 mm

Středicí Ø B: 260 mm

Středicí hloubka C: 5 mm

4hran pro klíč K: 14 mm

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	141 mm
Hmotnost	44,2 kg
4hran pro klíč K	14 mm
Vnější Ø A	315 mm
Max. počet otáček	2300 min ⁻¹
Středicí hloubka C	5 mm
Středicí Ø B	260 mm
Výška bez čelistí H ₁	95 mm
Průchod E	103 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	ocel
Barevný kód pro příslušenství	sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm

314020 315

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314400 315

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm

314000 315

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314600 315

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 315

315000 315

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 315

315200 315

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314620 315

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314420 315