

**FAHRION®**  
FAHRIGER PRESSTOß**Tlačná upínací kleština kulatá, DIN 6343, 173 E, Upínací Ø: 21 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329550 21
GTIN	4045197309693
Třída artiklu	34D

**Popis****Provedení:**

Upínací kleštiny, **profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

**Norma:****DIN 6343****Přesnost:**

**Tolerance obvodové házivosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

**Upozornění:**

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

**Technický popis**

A	50 mm
F	48 mm
Úhel $\alpha$	15 stupeň
K	60 mm
Upínací Ø	21 mm
Celková délka L	94 mm

Typ	173 E
Druh produktu	Upínací kleština