

Unášecí prstenec, široký, Vnitřní Ø× tloušťka b1: 16X6mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 309930 16X6 |
| GTIN | 4045197307156 |
| Třída artiklu | 37D |

Popis**Provedení:**

Šířka 2,0 – 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený Ø, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.

Technický popis

| | |
|-------------------------|------------------|
| Tloušťka b ₁ | 6 mm |
| Vnější Ø | 27 mm |
| Vnitřní Ø | 16 mm |
| Provedení | široký |
| Norma | DIN 2084 |
| Druh produktu | Unášecí prstenec |