


**Textilní lepicí páska stabilizována, Šířka×délka (mm×m): 50X50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Páska **Tesa® 53799** má velmi dobrou přilnavost na drsných podkladech. Je snadno ručně natržitelná, odpuzuje vodu, je odolná proti povětrnostním vlivům, pevná a velmi poddajná. Díky tomu je ideální pro širokou škálu opravných a konstrukčních prací, ale také pro balení, svazování, lepení atd.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Tloušťka	0,31 mm
Barva	olivově zelená
Délka	50 m
Označení výrobce	53799
Šířka	50 mm

Skladovací teplota	15 - 35 °C
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Roztažnost	11 %
Materiál nosiče	tkanina
Sklad, vlhkost	50 - 70 %
Odolávající teplotě do	110 °C
Pevnost v tahu	7,7 N/mm
Liner k dispozici	ne
Zvláštní znaky	přiléhavý
Zvláštní znaky	natržitelný rukou
Zvláštní znaky	odolný proti oděru
Jemnost tkaniny	80 mesh
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Použití	Spojení
Použití	Vázat
Použití	Zakrýt
Použití	Slepit
Použití	Balit
Přilnavost z oceli	0,47 N/mm
Druh produktu	Lepicí páska