

**Unášecí prstenec, široký, Vnitřní Ø× tloušťka b1: 22X6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	309930 22X6
GTIN	4045197307231
Třída artiklu	37D

**Popis****Provedení:**

Šířka 2,0 – 60 mm. Z cementační oceli, kalené. Vnější broušený Ø, rovné plochy lapované. Přípustná odchylka rovnoběžnosti šířky je IT 3, vztaženo na otvor d1. Tolerance šířky kroužku ± 0,1 mm.

**Technický popis**

Tloušťka b <sub>1</sub>	6 mm
Vnější Ø	34 mm
Vnitřní Ø	22 mm
Provedení	široký
Norma	DIN 2084
Druh produktu	Unášecí prstenec