



3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 100 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310100 100
GTIN	4019208027449
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 20 mm

Výška bez čelistí H₁: 50 mm

Výška s čelistmi H₂: 68 mm

Středicí Ø B: 70 mm

Středicí hloubka C: 3 mm

4hran pro klíč K: 8 mm

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	68 mm
Vnější Ø A	100 mm
Výška bez čelistí H ₁	50 mm
Hmotnost	2,9 kg
Středicí hloubka C	3 mm
Max. počet otáček	4500 min ⁻¹
Průchod E	20 mm
Středicí Ø B	70 mm
4hran pro klíč K	8 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	litina
Barevný kód pro příslušenství	sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm

314620 100

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm

314400 100

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 100 mm

314600 100

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 100

315000 100

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 100

315200 100

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 100 mm

314000 100