

3M**Filamentová lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X50**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Třída artiklu	08M

Popis

Provedení:

Páska **3M™ 8954** je vyrobena z PP s **vysoce pevnou výztuží ze skleněných vláken (podélně a příčně)** s velmi vysokou odolností proti přetržení a vůči oděru. **Vhodná pro přepravní obaly nebezpečného zboží!**

Použití:

Ke spojování do svazků a zajištění, např. jako jistění palet nebo produktů.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Označení výrobce	8954
Barva	transparentní
Šířka	50 mm
Tloušťka	0,13 mm

Délka	50 m
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Minimální trvanlivost	12 měsíc
Roztažnost	10 %
Materiál nosiče	PP-fólie
Liner k dispozici	ne
Sklad, vlhkost	50 %
Pevnost v tahu	13,5 N/mm
Lepicí hmota	Syntetický kaučuk
Zvláštní znaky	odolný proti oděru
Zvláštní znaky	odolný proti roztržení
Zvláštní znaky	odolný vůči vlhkosti
Použití	Slepit
Použití	Vázat
Použití	Balit
Skladovací teplota	21 °C
Odolávající teplotě do	60 °C
Přilnavost z oceli	0,7 N/mm
Druh produktu	Lepicí páska