



## 3čelistové sklíčidlo litina cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 125 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	310100 125
GTIN	4019208027289
Třída artiklu	36R

### Popis

#### Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Těleso z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

#### Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

#### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přídatné čelisti** viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

**Upozornění:**

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 32 mm

Výška bez čelistí H<sub>1</sub>: 56 mm

Výška s čelistmi H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Středicí Ø B: 95 mm

Středicí hloubka C: 4 mm

4hran pro klíč K: 9 mm

**Technický popis**

Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	56 mm
Průchod E	32 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Hmotnost	4,5 kg
4hran pro klíč K	9 mm
Max. počet otáček	4000 min <sup>-1</sup>
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	78,5 mm
Vnější Ø A	125 mm
Středicí Ø B	95 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	litina
Barevný kód pro příslušenství	sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	sklíčidla s rovnou čelistí

**Příslušenství**

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314600 125

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125 mm

314000 125

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314400 125

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 125

315200 125

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314620 125

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 125 mm

314420 125

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 125 mm

314020 125