



3čelistové sklíčidlo ocel cylindrické středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 250 mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 310500 250 |
| GTIN | 4019208026053 |
| Třída artiklu | 36R |

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Tělo z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zezadu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

Barevný kód pro příslušenství: sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 76 mm

Výška bez čelistí H₁: 82 mm

Výška s čelistmi H₂: 122 mm

Středicí Ø B: 200 mm

Středicí hloubka C: 5 mm

4hran pro klíč K: 12 mm

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---|
| 4hran pro klíč K | 12 mm |
| Výška s čelistmi H ₂ | 122 mm |
| Průchod E | 76 mm |
| Hmotnost | 25,7 kg |
| Středicí hloubka C | 5 mm |
| Výška bez čelistí H ₁ | 82 mm |
| Vnější Ø A | 250 mm |
| Středicí Ø B | 200 mm |
| Max. počet otáček | 3000 min ⁻¹ |
| Norma | DIN 702-4 |
| Materiál | ocel |
| Barevný kód pro příslušenství | sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms |
| Druh produktu | sklíčidla s rovnou čelistí |

Příslušenství

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314400 250

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250

315200 250

| | |
|--|------------|
| Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250 | 315000 250 |
| Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm | 314000 250 |
| Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm | 314420 250 |
| Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm | 314620 250 |
| Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm | 314600 250 |
| Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm | 314020 250 |