



HD pouzdro střední, úzké, typ ADB, BT 40, Ø upnutí D1: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	303455 10
GTIN	
Třída artiklu	33W

Popis

Provedení:

- **Obvodová házivost $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobivé díky použití vložených pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

Použití:

K vrtání, vystružování a frézování **načisto**.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

Technický popis

L ₂	35 mm
Ø D ₂	30 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Závit M	M8×1
Upínací Ø D ₁	10 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Upnutí	BT 40

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40