

Garant**Upínací trn, HSK-F 63 krátký, Ø upnutí D1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304306 25
GTIN	4045197587619
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:Bez závitu pro trubičku na chladicí kapalinu.
HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Upínací Ø D ₁	25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	25
Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	HSK-F 63 krátký
Norma pro upínání	DIN 69893

Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4
Tvar	F
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 25	309880 25
Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 25	309890 25
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 25 mm	309900 25