

Garant**Upínací trn s čelními chladícími tryskami, HSK-A 63 krátký, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	304305 32
GTIN	4045197288974
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

S uzavíratelnými otvory pro vrtání chladicího kanálu.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	110 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	32
Upínací Ø D ₁	32 mm
Vnější Ø D	72 mm
Upnutí	HSK-A 63 krátký

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-4
Tvar	A
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Nástrčný klíč pro trubičku pro přívod chlazení HSK Pro HSK 32	309890 32
Trubička pro chlazení HSK Pro HSK 32	309880 32
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 32 mm	309900 32