

**HD pouzdro střední, úzké, typ ADB, BT 40, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303455 20
GTIN	
Třída artiklu	33W

**Popis****Provedení:**

- **Obvodová házivost  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobivé díky použití vložených pouzder.**
- **Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.**

**Použití:**

K vrtání, vystružování a frézování **načisto**.

**Rozsah dodávky:**

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806. Redukční pouzdra č. 302135 – 302180.

**Technický popis**

Závit M	M16X1
Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Upnutí	BT 40

Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm	302155 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm	302160 10
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302155 6
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302155 10
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302155 12
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302155 4
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302160 8
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302155 3
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm	302155 5

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm	302155 14
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302160 4
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302160 14
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302155 16
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 16 mm	302160 16
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302160 12
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302160 3
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302160 5