


3M**Výstražná značkovácí páska PVC, Barva: YB****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083637 YB
GTIN	2050001712356
Třída artiklu	08M

Popis**Provedení:**

Barevné a podlahové značení 3M™ jsou optimálně vhodná pro oblast údržby budov a zlepšení bezpečnosti zařízení. Speciální struktura barevné PVC lepicí pásky je odolná proti poškrábání, oděru, větrným podmínkám a také většině chemikálií. Jednoduchá manipulace, velmi přiléhavé také na nerovném povrchu.

Lepicí páska je vhodná pro značení nebezpečných míst a míst pro odkládání materiálu, a také pro označení rohů a hran.

Ideálně vhodná v oblastech s nízkým zatížením ze strany vysokozdvizných vozíků. **3M™ 766i** má žluto-černé pruhy.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

Označení výrobce	766i
Tloušťka	0,125 mm

Délka	33 m
Šířka	50 mm
Barva	žlutá černá
Druh lepicí pásky	jednostranná,
Odolávající teplotě do	29 °C
Zvláštní znaky	Velmi přiléhavá
Zvláštní znaky	Jednoduché odstranění
Skladovací teplota	20 - 23 °C
Roztažnost	180 %
Materiál nosiče	PVC-fólie
Trvanlivost od data výroby	12 měsíc
Lepicí hmota	přírodní kaučuk
Liner k dispozici	ne
Pevnost v tahu	2,28 N/mm
Použití	Označování
Použití	Označení
Přilnavost z oceli	0,21 N/mm
Sklad, vlhkost	50 - 60 %
Druh produktu	Lepicí páska