

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy tlumené vibrace, BT 50 A = 200, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303054 22
GTIN	4045197821683
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Válcový tvar.
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Další velikosti na poptávku.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Vnější Ø D	48 mm
Ø trnu d ₁	22 mm
Upnutí	BT 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	DIN 69882-3
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 8000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Kmitání	Tlumený
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50