

HAINBUCH**Uvolňovací kroužek pro upínací hlavy, Upínací hlava (SK): 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329835 80
GTIN	2050001922588
Třída artiklu	33H

Popis**Vhodné pro :**

Upínací hlava k samovolnému vyšroubování č. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Technický popis

Velikost upínání	80 mm
Druh produktu	Vyvrtávací kroužek

Příslušenství

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 51 mm	329944 51
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 41 mm	329940 41

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 26 mm	329940 26
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 61 mm	329944 61
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 55 mm	329940 55
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 40 mm	329946 40
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 38 mm	329944 38
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 15 mm	329944 15
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 13 mm	329940 13
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 27 mm	329944 27
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 72 mm	329940 72
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 21 mm	329944 21
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 60 mm	329940 60
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 47 mm	329944 47
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 60 mm	329946 60
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 38 mm	329940 38
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 34 mm	329940 34
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 11 mm	329940 11
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 56 mm	329944 56
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 66 mm	329940 66
	329940 68

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
68 mm

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 37 mm

329944 37

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 80 mm

329944 80

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
39 mm

329940 39

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 50 mm

329944 50

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 63 mm

329944 63

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 73 mm

329944 73

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 17 mm

329944 17

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
63 mm

329940 63

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 25 mm

329944 25

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
22 mm

329940 22

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 71 mm

329944 71

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 48 mm

329944 48

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 79 mm

329944 79

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 31 mm

329944 31

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
10 mm

329940 10

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 22 mm

329944 22

329940 28

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
28 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
57 mm

329940 57

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 26 mm

329944 26

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 75 mm

329944 75

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
36 mm

329940 36

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
58 mm

329940 58

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 13 mm

329944 13

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 44 mm

329944 44

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
37 mm

329940 37

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 7
mm

329940 7

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 65 mm

329944 65

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
23 mm

329940 23

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
21 mm

329940 21

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 14 mm

329944 14

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
65 mm

329940 65

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
52 mm

329940 52

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 66 mm

329944 66

329944 60

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 60 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
71 mm

329940 71

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
76 mm

329940 76

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 16 mm

329944 16

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
78 mm

329940 78

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 55 mm

329944 55

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
35 mm

329940 35

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 78 mm

329944 78

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 29 mm

329944 29

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
77 mm

329940 77

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 5
mm

329940 5

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
48 mm

329940 48

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 18 mm

329944 18

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
20 mm

329940 20

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
31 mm

329940 31

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 34 mm

329944 34

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
59 mm

329940 59

329940 18

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 18 mm	
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 9 mm	329940 9
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 40 mm	329944 40
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 30 mm	329944 30
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 43 mm	329944 43
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 70 mm	329940 70
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 54 mm	329944 54
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 11 mm	329944 11
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 76 mm	329944 76
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 25 mm	329940 25
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 52 mm	329944 52
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 51 mm	329940 51
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 69 mm	329944 69
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 32 mm	329940 32
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 62 mm	329940 62
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 53 mm	329944 53
Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 10 mm	329942 10
	329944 39

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 39 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
30 mm

329940 30

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 42 mm

329944 42

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 33 mm

329944 33

Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 9 mm

329942 9

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
42 mm

329940 42

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 68 mm

329944 68

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 32 mm

329944 32

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 23 mm

329944 23

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
17 mm

329940 17

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
67 mm

329940 67

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
49 mm

329940 49

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 77 mm

329944 77

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 70 mm

329944 70

Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 20 mm

329946 20

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
53 mm

329940 53

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 8
mm

329940 8

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
40 mm

329940 40

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 50 mm	329940 50
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 64 mm	329940 64
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 35 mm	329944 35
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 44 mm	329940 44
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 56 mm	329940 56
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 69 mm	329940 69
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 36 mm	329944 36
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 57 mm	329944 57
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 12 mm	329944 12
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 47 mm	329940 47
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 19 mm	329944 19
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 59 mm	329944 59
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 24 mm	329944 24
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 72 mm	329944 72
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 75 mm	329940 75
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 29 mm	329940 29
Upínací hlava měkká Ø startovacího otvoru 8 mm	329946 8
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 28 mm	329944 28

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 74 mm	329940 74
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 43 mm	329940 43
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 80 mm	329940 80
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 74 mm	329944 74
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 45 mm	329940 45
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 14 mm	329940 14
Upínací hlava s příčnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 8 mm	329942 8
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 45 mm	329944 45
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 46 mm	329944 46
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 79 mm	329940 79
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 46 mm	329940 46
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 15 mm	329940 15
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 41 mm	329944 41
Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 20 mm	329944 20
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 12 mm	329940 12
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 19 mm	329940 19
Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 54 mm	329940 54
	329944 67

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 67 mm

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
16 mm

329940 16

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 62 mm

329944 62

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm) 6
mm

329940 6

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
24 mm

329940 24

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 58 mm

329944 58

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 64 mm

329944 64

Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami Upínací Ø
(odstupňování po 1 mm) 49 mm

329944 49

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
33 mm

329940 33

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
73 mm

329940 73

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
27 mm

329940 27

Upínací hlava hladká Upínací Ø (odstupňování po 1 mm)
61 mm

329940 61