

HAINBUCH**Svěrák MANOK, Upínací hlava (SK): 42****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329810 42
GTIN	2050001922472
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

Použití:

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Upozornění:

Vhodné upínací hlavy viz č.329910 – 329946.

Technický popis

Šířka B	159 mm
Výška H	124 mm
Hmotnost	15 kg
Délka L	214 mm
Velikost upínání	42
Přesnost opakování	0,01 mm

Ø hlavy	80 mm
Vzdálenost montážního otvoru	184 mm
Ø roztečné kružnice	120 mm
Rozměr klíče	17 mm
Maximální upínací síla	80 kN
Rozsah upínání	4 - 42 mm
Druh produktu	Svěrák