

**HOLEX****Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135855 M14
GTIN	4045197822017
Třída artiklu	12H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 11 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 12 mm

**Technický popis**

Závit Ø	14 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	12 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitů	2 mm
Stopka 4hran □	9 mm

Norma	DIN 376
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	42 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M14
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej

vhodný