



4čelistové sklíčidlo litina válcové středící upínání, DIN 6350, Vnější Ø A: 315 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312000 315
GTIN	4019208027197
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Litina

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 103 mm

Výška bez čelistí H₁: 95 mm

Výška s čelistmi H₂: 141 mm

Středicí Ø B: 260 mm
Středicí hloubka C: 5 mm
4-hran pro klíč K: 14 mm

Technický popis

Vnější Ø A	315 mm
Max. počet otáček	2000 min ⁻¹
4-hran pro klíč K	14 mm
Průchod E	103 mm
Středicí hloubka C	5 mm
Výška bez čelistí H ₁	95 mm
Hmotnost	44,2 kg
Středicí Ø B	260 mm
Výška s čelistmi H ₂	141 mm
Norma	DIN 702-4
Materiál	Litina
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm	314700 315
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm	314100 315