



3-čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 315/8 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	310700 315/8
GTIN	4019208026855
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Tělo z litiny nebo oceli.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 sada = 3 kalené čelisti s vnějším odstupňováním a 1 sada = 3 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klínové 3-čelistové sklíčidlo viz č. 313110 – 313140.

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55029.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 103 mm

Výška bez čelistí H₁: 96 mm

Výška s čelistmi H₂: 142 mm

Počet rozpěrných šroubů: 4

Velikost rozpěrných šroubů: M16

4hran pro klíč K: 14 mm

Technický popis

Velikost rozpěrných šroubů	M16
Max. počet otáček	2300 min ⁻¹
Vnější Ø A	315 mm
4hran pro klíč K	14 mm
Průchod E	103 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Výška bez čelistí H ₁	96 mm
Velikost kuželu	8
Hmotnost	50 kg
Výška s čelistmi H ₂	142 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314420 315

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm

314620 315

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 315	315000 315
Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm	314600 315
Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm	314020 315
Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 315	315200 315
Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 315 mm	314400 315
Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 315 mm	314000 315