

HAINBUCH**Svěrák MANOK, Upínací hlava (SK): 52****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329810 52
GTIN	2050001922489
Třída artiklu	33H

Popis**Provedení:**

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

Použití:

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Upozornění:

Vhodné upínací hlavy viz č.329910 – 329946.

Technický popis

Výška H	124 mm
Šířka B	159 mm
Hmotnost	14 kg
Délka L	214 mm
Velikost upínání	52
Rozměr klíče	17 mm

Vzdálenost montážního otvoru	184 mm
Přesnost opakování	0,01 mm
Maximální upínací síla	90 kN
Ø roztečné kružnice	120 mm
Ø hlavy	80 mm
Rozsah upínání	4 - 52 mm
Druh produktu	Svěrák