

Garant**3-čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Třída artiklu	31R

Popis

Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipřiruby přímo na hlavu vřetena.

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s **rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.**

Norma:

DIN 702-3.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada otočných čelistí s **čočkovým ozubením.**

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přidavné čelisti viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

Upozornění:

Klíňové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55029.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H₁: 66 mm

Výška s čelistmi H₂: 92 mm

Počet rozpěrných šroubů: 4

Velikost rozpěrných šroubů: M10

4hran pro klíč K: 10 mm

Technický popis

Počet rozpěrných šroubů	4
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Hmotnost	9,5 kg
Maximální počet otáček	4000 min ⁻¹
Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Vnější Ø A	160 mm
Průchod E	42 mm
4hran pro klíč K	10 mm
Velikost kuželu	5
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314000 160
Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315200 160
Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314020 160

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314620 160
Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315000 160
Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314600 160
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm	313036 15