



4-čelistová sklíčidla ocel s krátkým kuželem, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 160/5 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákrůžkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800.

Upozornění:

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55027.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H₁: 66 mm

Výška s čelistmi H₂: 92 mm
 Počet rozpěrných šroubů: 4
 Velikost rozpěrných šroubů: M10
 Středicí kužel Ø B: 82,575 mm

Technický popis

Výška s čelistmi H ₂	92 mm
Vnější Ø A	160 mm
Hmotnost	8,5 kg
Velikost kuželu	5
Max. počet otáček	4600 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	66 mm
Počet rozpěrných šroubů	4
Velikost rozpěrných šroubů	M10
Středicí kužel Ø B	82,575 mm
Průchod E	42 mm
4hran pro klíč K	10 mm
Norma	DIN 702-3
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Sklíčidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 4-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314030 160
Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314100 160
Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314700 160

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314630 160

Čelisti pro vnější upínání 4-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160

315100 160