

**HAINBUCH****Svěrák MANOK, Upínací hlava (SK): 65****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329810 65
GTIN	2050001922496
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

**Použití:**

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 upínacího klíče.

**Upozornění:**

Vhodné upínací hlavy viz č.329910 – 329946.

**Technický popis**

Délka L	214 mm
Hmotnost	13 kg
Výška H	124 mm
Šířka B	159 mm
Velikost upínání	65
Ø hlavy	99,5 mm

Přesnost opakování	0,01 mm
Ø roztečné kružnice	120 mm
Rozměr klíče	17 mm
Maximální upínací síla	105 kN
Vzdálenost montážního otvoru	184 mm
Rozsah upínání	4 - 65 mm
Druh produktu	Svěrák