



## Svěrák MANOK, Upínací hlava (SK): 80



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	329810 80
GTIN	2050001922502
Třída artiklu	33H

### Popis

**Provedení:**

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost.

**Použití:**

Mnohostranně použitelná např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 upínacího klíče.

**Upozornění:**

Vhodné upínací hlavy viz č.329910 – 329946.

### Technický popis

Délka L	264 mm
Výška H	140 mm
Šířka B	210 mm
Hmotnost	23 kg
Velikost upínání	80
Přesnost opakování	0,01 mm

## Technický list

Vzdálenost montážního otvoru	236 mm
Ø roztečné kružnice	165 mm
Maximální upínací síla	115 kN
Rozměr klíče	17 mm
Ø hlavy	115 mm
Rozsah upínání	5 - 80 mm
Druh produktu	Svěrák