

**Garant****3-čelistové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-3, Vnější Ø A / kužel: 250/6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Třída artiklu	31R

## Popis

### Provedení:

- Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovane upínající.
- Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

### Použití:

**Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.**

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s **rozpěrným čepem a maticemi s nákrůžkem.**

### Norma:

**DIN 702-3.**

### Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.

1 sada otočných čelistí s **čočkovým ozubením.**

### Zvláštní příslušenství:

**Náhradní a přídavné čelisti** viz č. 314000 – 315200. **Ochrana proti třískám** viz č. 312800

### Upozornění:

Klínové 3čelistové sklíčidlo viz č. 313120 – 313140.

DIN 702-3 odpovídá staré normě DIN 55029.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms

Průchod E: 76 mm

Výška bez čelistí H<sub>1</sub>: 83 mm

Výška s čelistmi H<sub>2</sub>: 124 mm

Počet rozpěrných šroubů: 4

Velikost rozpěrných šroubů: M12

4hran pro klíč K: 12 mm

## Technický popis

Průchod E	76 mm
Hmotnost	28 kg
Maximální počet otáček	2700 min <sup>-1</sup>
Velikost kuželu	6
Velikost rozpěrných šroubů	M12
Počet rozpěrných šroubů	4
Výška s čelistmi H <sub>2</sub>	124 mm
Vnější Ø A	250 mm
Výška bez čelistí H <sub>1</sub>	83 mm
4hran pro klíč K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

## Příslušenství

Čelisti pro vnitřní upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ skličidla 250	315200 250
Doraz obrobku Výška h 15 mm	313033 15
Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ skličidla 250 mm	314620 250
	314000 250

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314400 250

Čelisti pro vnější upínání 3-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 250

315000 250

Sada blokových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314600 250

Doraz obrobku, základní modul Výška h 15 mm

313036 15

Sada základních čelistí 3-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 250 mm

314020 250

Sada nastavbových čelistí 3-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 250 mm

314420 250