

**Upínací hlava hladká, SK 42, Upínací Ø (odstupňování po 0,5 mm): 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329910 10
GTIN	2050001071057
Třída artiklu	33H

**Popis****Provedení:**

Upínací hlavy, **profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný Ø upnutí.**

Hladké provedení pro jemné obrábění.

**Použití:**

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

**Upozornění:**

**Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.**

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4- hran) a obrobitelné polotovary **na poptávku!**

**Technický popis**

Upínací Ø	10 mm
Tvrдост	60 HR
Profil	kulatý
Rozsah upínání	3 - 7,5 mm
Upínací plocha	hladká

Délka L	42 mm
Provedení	zkrácená přední část
Upnutí	SK 42
Druh produktu	Upinací hlava