



4čelistové sklíčidlo ocel válcové středící upínání, DIN 702-4, Vnější Ø A: 160 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	312500 160
GTIN	4019208026626
Třída artiklu	36R

Popis

Provedení:

- Rovný spirálový kroužek zápusťkově kovaný, vyvážený a kalený.
- Boky spirály a boky závitů čelistí jsou broušené.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Zápusťkově kované, díky tomu dlouhá životnost a vhodná pro stroje s vysokými otáčkami.

Použití:

Pro vřetena stroje s válcovým středícím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Surové příruby č. 317000 se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Ocel

Rozsah dodávky:

1 sada = 4 kalené čelisti s vnějším odstupňováním.

1 sada = 4 kalené čelisti s vnitřním odstupňováním.

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle provedení sklíčidla.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídatné čelisti viz č. 314100 – 315300. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Upozornění:

DIN 702-4 odpovídá staré normě DIN 6350-1.

Barevný kód pro příslušenství: Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhmm

Průchod E: 42 mm

Výška bez čelistí H₁: 65 mm

Výška s čelistmi H₂: 91 mm
 Středicí Ø B: 125 mm
 Středicí hloubka C: 4 mm
 4hran pro klíč K: 10 mm

Technický popis

Vnější Ø A	160 mm
Středicí hloubka C	4 mm
Max. počet otáček	4600 min ⁻¹
Výška bez čelistí H ₁	65 mm
Středicí Ø B	125 mm
Výška s čelistmi H ₂	91 mm
Průchod E	42 mm
4hran pro klíč K	10 mm
Hmotnost	8,2 kg
Norma	DIN 702-4
Materiál	Ocel
Barevný kód pro příslušenství	Skličidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhms
Druh produktu	Skličidla s rovnou čelistí

Příslušenství

Sada základních čelistí 4dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314100 160
Sada základních čelistí 4-dílná, kalené Pro typ sklíčidla 160 mm	314030 160
Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm	314630 160
Čelisti pro vnější upínání 4-dílná sada, tvrdé Pro typ sklíčidla 160	315100 160

Sada blokových čelistí 4-dílná, měkké Pro typ sklíčidla 160 mm

314700 160